

DERMALUX-LAITEVALIKOIMA

TRI-WAVE MD



VERTAANSA VAILLA OLEVAA TEHOKKUUTTA*

- Ainutlaatuinen keraaminen LED-teknologia takaa maksimaalisen tehon.
- Integroidun jäähdytyksen ansiosta tasaiset hoidot ja tulokset.
- Säädetävät, nivelletyt LED -paneelit mahdollistavat hoidot kasvoille, päänahalle ja vartalolle.
- Valmiit, tarvittaessa yksilöllisesti mukautettavat hoitoprotokollat eri aallonpituuksilla
- Päivitettävä ohjelmisto pysyy aina ajan tasalla.
- Terveystieteiden ammattilaisten käyttöön.

COMPACT_{LITE}



MONIPUOLINEN JA MUUNNELTAVA LED-LAITE

- Taustalla laadukas Tri-Wave LED -teknologia
- Ainutlaatuinen keraaminen LED-teknologia takaa maksimaalisen tehon.
- Integroidun jäähdytyksen ansiosta tasaiset hoidot ja tulokset.
- Säädetävät LED-paneelit mahdollistavat hoidot kasvoille, päänahalle ja vartalolle.
- Valmiit, tarvittaessa yksilöllisesti mukautettavat hoitoprotokollat eri aallonpituuksilla
- Päivitettävä ohjelmisto pysyy aina ajan tasalla.

Flex_{MD}



KÄTEVÄ KANNETTAVA LED-LAITE*

- Markkinoiden tehokkain kannettava LED-valohoitolaite
- Taustalla laadukas Tri-Wave MD LED -teknologia
- Joustava laite sopii sekä kasvojen että vartalon hoitoon.
- Seitsemän erilaista hoitovaihtoehtoa eri aallonpituuksilla (yksittäisinä tai yhdistellen)
- Sisältää kuljetus-/säilytyslaukun

*Laitteilla lääketieteellinen CE-sertifikaatti aknen ja psoriasiksen hoitoon, haavojen parantumiseen sekä lihas- ja nivelkipujen hoitoon ja lievitykseen.

DERMALUX-LAITTEIDEN OMINAISUUDET

	TRI-WAVE MD COMPACT^{LITE} Flex^{MD}			
	Blue	415nm	415nm	415nm
AALLONPITUUDET	Red	633nm	633nm	633nm
	NIR	830nm	830nm	830nm
YKSITTÄISET AALLONPITUUDET		✓	✓	✓
YHDISTELMÄAALLONPITUUDET		✓	✓	✓
HOITOJEN MÄÄRÄ		21	16	7
VALMIIT HOITOPROTOKOLLAT		✓	✓	✗
RÄÄTÄLÖITÄVÄT HOITOPROTOKOLLAT		✓	✓	✓
FOTODYNAAMINEN HOITO (PDT)		✓	✗	✗
HOITOAIKA (MINUUTTIA)		1-20	1-20	1-30
HOITOAIKA YHDISTELMÄHOIDOSSA (MIN.)		10	10	20
KÄYTTÖ: KASVOT JA VARTALO		✓	✓	✓
NIVELLETYT LED-PANEELIT		✓	✓	✗
LED-PANEELIEN MÄÄRÄ		4	3	1
LEDIEN KOKONAISMÄÄRÄ		1440	1080	360
ENERGIAMÄÄRÄ (J/cm ²)		8-240	7-140	10-40
TEHO (mW/cm ²)		7-200	7-116	5-27
HOITOALUE		792 cm ²	748 cm ²	730 cm ²
HOIDON TOTEUTUS		HOITOPETI TAI -TUOLI	HOITOPETI TAI -TUOLI	HOITOPETI
		K 1400	K 700	K 300
LAITTEEN KOKO (mm) (Flex: jalustan mitat)		L 500	L 550	L 520
		S 700	S 350	S 320
LAITTEEN PAINO (kg)		72	25	1.5

Kaikkiin Dermalux-laitteisiin sisältyy koulutus ja sitä tukeva materiaali, hoitoprotokollat, markkinointituki ja kahden vuoden takuu.

Maahantuoja: Melon oy



Aesthetic Technology Ltd.
Tel: 0845 689 1789
E: info@dermaluxled.com
W: dermaluxled.com

@dermaluxled

